

Складские остатки пружин

найти пружину легко по диаметру проволоки!



Тип пружины	Диаметр проволоки, мм	Диаметр пружины наружный, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Количество полных витков, шт	Сталь	Количество, шт
сжатия	0,5	4	25	19	Б2	3
растяжения	0,4	4	22		Б2	3
сжатия	0,7	6	57	25	Б2	2
сжатия	0,8	5	20	17	Б2	2
растяжения	0,8	10	45		12х18н10т нерж.	4
сжатия	0,8	5,5	23	13,5	Б2	2
сжатия	0,8	6,5	9	7,5	12х18н10т нерж.	3
сжатия	0,8	7	55	21,5	12х18н10т нерж.	1
сжатия	0,8	7,5	43	16,5	12х18н10т нерж.	2
сжатия	0,8	9,5	26	10,5	Б2	8
сжатия	1	10	20	6,5	12х18н10т нерж.	1
сжатия	1	12	57	20	Б2	2
сжатия	1	13	65	10,5	Б2	6
сжатия	1	6	25	16	Б2	1
сжатия	1	7	30	13,5	12х18н10т нерж.	1
сжатия	1	4	38	25	Б2	20
сжатия	1	11	55	13,5	Б2	2
сжатия	1,1	8	15	7	12х18н10т нерж.	4
сжатия	1,1	8,5	16	6,5	12х18н10т нерж.	12
сжатия	1,2	8,5	54	23,5	Б2	1
сжатия	1,2	8,5	50	18,5	Б2	1
сжатия	1,2	17	25	7	Б2	3
сжатия	1,2	14	54	13,5	Б2	2
сжатия	1,4	12	35	10	12х18н10т нерж.	6
сжатия	1,4	12	40	9	12х18н10т нерж.	30
сжатия	1,4	10	50	11	12х18н10т нерж.	2
сжатия	1,4	17	18	4,5	12х18н10т нерж.	4
сжатия	1,4	17	93	16	12х18н10т нерж.	3
сжатия	1,4	19	145	20	12х18н10т нерж.	1
растяжения	1,4	15	52		12х18н10т нерж.	3
растяжения	1,5	10	52		Б2	2
растяжения	1,5	10	55		Б2	9
сжатия	1,5	10	16	6	Б2	4
сжатия	1,5	14	65	12	Б2	3
растяжения	1,5	15	85		Б2	1
сжатия	1,5	12	30	10,5	Б2	1
сжатия	1,8	20	170	25	12х18н10т нерж.	1
сжатия	1,8	16	36	10	БрКМЦ3-1 бронза	4
сжатия	2	14	28	8	Б2	10
сжатия	2	14	100	29,5	Б2	3
растяжения	2	14	155		Б2	1
сжатия	2	16	26	6,5	Б2	3
сжатия	2	16	30	7,5	Б2	1
сжатия	2	18	30	7,5	Б2	10

Тип пружины	Диаметр проволоки, мм	Диаметр пружины наружный, мм	Длина в свободном состоянии, мм	Количество полных витков, шт	Сталь	Количество, шт
сжатия	2	20	40	11	12х18н10т нерж.	2
сжатия	2	23	135	13	12х18н10т нерж.	1
сжатия	2	30	145	12,5	Б2	12
сжатия	2	35	135	9,5	12х18н10т нерж.	1
сжатия	2	10	50	14	Б2	1
сжатия	2	11	27	8	Б2	2
растяжения	2,5	17,5	98		Б2 Ц9Хр	1
растяжения	2,5	13	330		Б2	1
сжатия	2,5	14	85	23	Б2	1
сжатия	2,5	16	18	5,5	Б2	1
сжатия	2,5	24	35	6	Б2	1
сжатия	3	24	47	6,5	БрКМЦ3-1 бронза	1
сжатия	3	32	58	7	Б2	2
сжатия	3	60	52	7	БрКМЦ3-1 бронза	1
сжатия	3	35	55	8	12х18н10т нерж.	1
сжатия	3	38	30	5	Б2	1
сжатия	3	38	88	8	БрКМЦ3-1 бронза	2
сжатия	3	40	80	6	Б2	1
сжатия	3	25	35	7	Б2	1
сжатия	3	78	165	10	Б2	1
растяжения	3	20	135		Б2	1
растяжения	3	25	58		Б2	7
растяжения	3	32	220		Б2	1
растяжения	3,5	20	120		Б2	1
сжатия	3,5	18	40	5	Б2	10
сжатия	3,5	20	42	9	12х18н10т нерж.	1
сжатия	3,5	28	40	6	Б2	1
сжатия	3,5	46	190	13	Б2	1
кручения	3,5	40	120	4	Б2	1
сжатия	4	48	105	7	Б2	1
сжатия	4	25	28	5,5	Б2	1
сжатия	4	20	26	6	Б2	2
сжатия	4	34	245	18	60С2А	5
сжатия	4	70	160	15,5	12х18н10т нерж.	6
сжатия	4,5	85	75	7	Б2	1
сжатия	5	34	57	6	Б2	2
сжатия	5	36	215	26,5	60С2А	2
сжатия	9	65	132	7	12х18н10т нерж.	300
сжатия	25	135	300	8,5	60С2А	1
сжатия	25	165	220	6,5	60С2А	1